

Nonin

Nonin sensor


Toepassing

De soft sensoren van Nonin bieden de ultieme flexibiliteit bij pulse-oximetrie, zowel bij een kortdurende controle als continue monitoring. De meting verloopt zo comfortabel mogelijk voor de patiënt door een optimale drukverdeling.

Dankzij Nonin PureLight® sensortechnologie en PureSAT® signaalverwerking zijn de resultaten consistent, zelfs onder moeilijke omstandigheden zoals lage perfusie.

Productinformatie

- Herbruikbaar (reusable)
- Nonin PureLight® sensortechnologie en PureSAT® signaalverwerking



Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3052246	NONIN SENSOR SOFT VOOR WRISTOX2 SMALL 0.3M 8000SS	1 st.	1 x 1 st.		
3052248	NONIN SENSOR SOFT VOOR WRISTOX2 MEDIUM 0.3M 8000SM	1 st.	1 x 1 st.		
3052249	NONIN SENSOR SOFT VOOR WRISTOX2 LARGE 0.3M 8000SL	1 st.	1 x 1 st.		
3043687	NONIN SENSOR SOFT FINGERCLIP SPO2 SMALL PG/SPG 55 30 10	1 st.	1 x 1 st.		
3043688	NONIN SENSOR SOFT FINGERCLIP SPO2 MEDIUM PG/SPG 55 30 20	1 st.	1 x 1 st.		
3043689	NOX WRISTOX SPO2 SENSOR SOFT L 8000SL	1 st.	1 x 1 st.		

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3061014	NOX FLEX SENSOR ADULT + FLEXIWRAPS 553130	1 st.	1 x 1 st.		